

Plastová hadica PUN-H-F-10X1,5-TBL

číslo dielca: 8153403

FESTO

Tento výrobok nie je vhodný pre nástrčné závitové spojky CN a PK.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Vonkajší priemer | 10 mm |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 52 mm |
| Vnútorňý priemer | 7 mm |
| Min. polomer ohybu | 28 mm |
| Pokyn pre použitie | Hadica bez potlače TPE-U Ether basiert |
| Vlastnosti hadíc | Suitable for energy chains |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 6 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 87 psi |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -0,095 ... 1 MPa |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -13,775 ... 145 psi |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku | Voda: prevádzkový tlak závisí od teploty, pozri diagram, max. 0,3 MPa pri 0 - 60 °C |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Ohňový test materiálu | UL94 HB |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Trieda čistoty | Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba častôčiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistíte správnu inštaláciu. |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri prehlásenie o zhode |
| Teplota okolia | -35 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,0461 kg/m |
| Pneumatická prípojka | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 10mm |
| Farba | Priesvitná modrá |
| Tvrdosť podľa Shora | D 52 +/- 3 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál hadice | TPE-U(PU) |