


Adaptér VESA CAFM-D4-VE

číslo dielca: 8155224

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-30 ... 80 °C
Teplota okolia	-20 ... 55 °C
Hmotnosť výrobku	445 g
Typ upevnenia	zaskrutkované napevno
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ