


Axiálna montážna sada EAMM-A-K62-150A

číslo dielca: 8157271

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	47 Nm
Hmotnosť výrobku	1.672 g
Kód rozhrania, pohon	K62
Kód rozhrania, motor in	140A 150A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS