


Axiálna montážna sada EAMM-A-D100-150A-S1

číslo dielca: 8157276

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	143 Nm
Hmotnosť výrobku	3.444 g
Kód rozhrania, pohon	D100B
Kód rozhrania, motor in	140A 150A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS