


Paralelná montážna sada EAMM-U-145-D100-150A-188

číslo dielca: 8157283

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	145
montážna poloha	ľubovoľný
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	4.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	2.255 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	2 Nm
Prenosný krútiaci moment	50 Nm
Hmotnosť výrobku	11.400 g
Kód rozhrania, pohon	D100B
Kód rozhrania, motor in	140A 150A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS