

# Pripojovacia doska VMPA14-AP-4-EMM-8-SL

číslo dielca: 8157746

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota                    |
|------------------------------------|----------------------------|
| Šírka                              | 65,5 mm                    |
| Dĺžka                              | 107,3 mm                   |
| Sieťový modul                      | 14 mm                      |
| Max. počet miest na ventily        | 4                          |
| Pracovný tlak Mpa                  | -0,09 ... 1 MPa            |
| Pracovný tlak                      | -0,9 ... 10 bar            |
| Riadiaci tlak Mpa                  | 0,3 ... 0,8 MPa            |
| Riadiaci tlak                      | 3 ... 8 bar                |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita                  | VDMA24364 - zóna III       |
| Teplota skladovania                | -20 ... 60 °C              |
| Teplota okolia                     | -5 ... 50 °C               |
| Hmotnosť výrobku                   | 320 g                      |
| Pneumatická prípojka 2             | G1/8                       |
| Pneumatická prípojka 4             | G1/8                       |
| Materiálový údaj                   | zhoda s RoHS               |
| Materiál pripojovacej dosky        | Hliníkový tlakový odliatok |