

Vodiaca jednotka EAGF-P2-KF-32-

číslo dielca: 8158030

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Velkosť | 32 |
| Zdvih | 1 ... 200 mm |
| Reverzná vôľa | 0 μ m |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| vedenie | Guličkové vedenie |
| Konštrukčné vyhotovenie | Vedenie |
| Maximálne zrýchlenie | 25 m/s ² |
| Max. Rýchlosť | 1 m/s |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Max. sila Fy | 160 N |
| Max. sila Fy statická | 355 N |
| Max. sila Fz | 160 N |
| Max. sila Fz statická | 355 N |
| Maximálny moment Mx | 6 Nm |
| Max. moment Mx statický | 13 Nm |
| Maximálny moment My | 4 Nm |
| Max. moment My statický | 9 Nm |
| Maximálny moment Mz | 4 Nm |
| Max. moment Mz statický | 9 Nm |
| Posuvná sila | 1,6 N |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 170 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 613 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu | 7,9 g |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 7,9 g |
| Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm | 26 mm |
| Dodatok k ťažisku pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu | 4,3 mm |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál vodiaceho prvku | Zušľachtená oceľ Tvrdo pochrómované |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný |
| Materiál kulisy | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný |