

Vodiaca jednotka EAGF-P2-KF-60-300

číslo dielca: 8158031

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	60
Zdvih	300 mm
Reverzná vôľa	0 μ m
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	25 m/s ²
Max. Rýchlosť	1 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. sila Fy	380 N
Max. sila Fy statická	510 N
Max. sila Fz	380 N
Max. sila Fz statická	510 N
Maximálny moment Mx	20 Nm
Max. moment Mx statický	27 Nm
Maximálny moment My	15 Nm
Max. moment My statický	20 Nm
Maximálny moment Mz	15 Nm
Max. moment Mz statický	20 Nm
Posuvná sila	3 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	583 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1.614 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	17,8 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	17,8 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm	31 mm
Dodatok k ťažisku pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	4,3 mm
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vodiaceho prvku	Zušľachtená oceľ Tvrdo pochrómované
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál kulisy	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný