

Priestorový portál EXCL-15-

číslo dielca: 8159775
Novinka

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	15
Zdvih v smere X	200 ... 1.000 mm
Zdvih v smere Y	200 ... 700 mm
montážna poloha	vodorovne
Konštrukčné vyhotovenie	Systém priestorového portálu
Typ motora	Krokový motor
Maximálne zrýchlenie	1 m/s ²
Max. Rýchlosť	0,5 m/s
Presnosť opakovania	±0,1 mm
Efektívny menovitý prúd na fázu	2 ... 4,2 A
KC značka	KC-EMV
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Spôsob ochrany	IP10
Teplota okolia	10 ... 40 °C
Prídržný moment motora	0,5 ... 1,4 Nm
Max. procesná sila v smere Z	15 N
Feed constant of the X-axis	64 mm/U
Feed constant of the Y-axis	37,7 mm/U
Feed constant of the Z-axis	5 mm/U
Typ upevnenia	s vnútorným závitom M3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS