

Konštrukčná zostava prípoja DADG-AK-G8-25-200

číslo dielca: 8159883

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Velkosť | 25 |
| Zdvih | 200 mm |
| Pracovný tlak Mpa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Pracovný tlak | 1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 5 Nm |
| Tolerancia uťahovacieho momentu | ± 10 % |
| Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 1 | 3 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 87,7 g |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Materiál adaptéra | Epoxidová živica |
| Materiál tesnení | FPM |
| Materiál skrutiek | Oceľ, potiahnutá |