

# Tlmič nárazov DYEF-G8-M8-Y1F

číslo dielca: 8160237

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	M8
Zdvih	3,4 mm
Tlmenie	Pneumatické tlmenie s pevným kovovým dorazom
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	0,8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	3,4 mm
Max. uťahovací krútiaci moment	2 Nm
Max. spotreba energie na zdvih	0,04 J
Hmotnosť výrobku	20,9 g
Typ upevnenia	so závitovým nátrubkom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ