

Tlmič nárazov DYEF-G8-M10-Y1F

číslo dielca: 8160238

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Velkosť | M10 |
| Zdvih | 3,7 mm |
| Tlmenie | Pneumatické tlmenie s pevným kovovým dorazom |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Rozpoznanie polohy | bez |
| Max. nárazová rýchlosť | 0,8 m/s |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Dĺžka tlmenia | 3,7 mm |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 3 Nm |
| Max. spotreba energie na zdvih | 0,06 J |
| Hmotnosť výrobku | 37,6 g |
| Typ upevnenia | so závitovým nátrubkom |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | vysokolegovaná oceľ |