

Tlmič nárazov DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

číslo dielca: 8161536

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
Zdvih	25 mm
Tlmenie	samonastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	1 m/s
Krátky nastavovací čas	0,3 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	25 mm
Maximálna nárazová sila	6.000 N
Max. spotreba energie na zdvih	270 J
Max. spotreba energie za hodinu	180.000 J
Max. zvyšková energia	2 J
síla na návrat (spätný pohyb)	150 N
Hmotnosť výrobku	1.050 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Pozinkovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	Pozinkovaná oceľ