


Generátor tlaku, generátor vákua PGVA-2-P1V1-Q4-A

číslo dielca: 8163214
Novinka

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Kvalita filtrácie	0,01 µm
Podpora konfigurácie	Phyton scripts
Zobrazenie	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0,062 MPa
Výstupný tlak 2	0,08 MPa
Menovitý prietok	< 1,2 l/min
Rozmery Š x D x V	169 mm x 208 mm x 55 mm
Rozsah pracovného napätia DC	21,6 ... 26,4 V
Spotreba elektrickej energie	11 W
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Napájanie elektrickým napätím, funkcia	Load and functional earth
Napájanie, typ pripojenia	zásuvka
Napájanie, pripojovacia technika	svorková lišta
Napájacie napätie, počet pólov/žíl	5
Osvedčenie	RCM Mark
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Odolnosť proti vibráciám	Skúška použitia v doprave na úrovni 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Pevnosť proti otrasom	Test proti otrasom na úrovni 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 85 %
Hladina akustického tlaku	55 dB(A)
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Hmotnosť výroby	1,8 kg
Elektrické ovládanie	Integrované riadenie
Typ upevnenia	With female thread M4
Pneumatická prípojka 1	QS-4
Pneumatická prípojka 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
Farba púzdra	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliník, s práškovým poťahom