

Paralelná montážna sada EAMM-U-50-D32-40P-48

číslo dielca: 8164734

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
montážna poloha	ľubovoľný
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	6.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	12,1 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,01 Nm
Prenosný krútiaci moment	1 Nm
Hmotnosť výrobku	479 g
Kód rozhrania, pohon	D32B
Kód rozhrania, motor in	40P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS