

Paralelná montážna sada EAMM-U-60-D40-60P-61

číslo dielca: 8164735

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|----------------------------------|------------------------|
| Velkosť | 60 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Prevodový pomer | 1:1 |
| Max. počet otáčok | 6.000 1/min |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 26,7 kgmm ² |
| Hnací moment pri chode naprázdno | 0,07 Nm |
| Prenosný krútiaci moment | 3 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 926 g |
| Kód rozhrania, pohon | D40B |
| Kód rozhrania, motor in | 60P |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |