


# Spojka EAMD-67-60-25-32X32-U

číslo dielca: 8164976

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak          | Hodnota               |
|--------------------------------|-----------------------|
| Priemer držiaka 1              | 25 mm                 |
| Priemer držiaka 2              | 32 mm                 |
| Velkosť                        | 67                    |
| Menovitá dĺžka                 | 60 mm                 |
| montážna poloha                | ľubovoľný             |
| Max. počet otáčok              | 4.500 1/min           |
| LABS - konformita              | VDMA24364-B2-L        |
| Teplota skladovania            | -25 ... 60 °C         |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %              |
| Teplota okolia                 | -25 ... 60 °C         |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 402 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosný krútiaci moment       | 150 Nm                |
| Hmotnosť výrobku               | 789 g                 |
| Materiálový údaj               | zhoda s RoHS          |