


# Spojka EAMC-67-71-24-32-U

číslo dielca: 8165044

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	24 mm
Priemer držiaka 2	32 mm
Velkosť	67
Menovitá dĺžka	71 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	4.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	302 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	143 Nm
Hmotnosť výrobku	462 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS