


Spojka

EAMD-56-56-25-23X27-U

číslo dielca: 8165047

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	25 mm
Priemer držiaka 2	23 mm
Velkosť	56
Menovitá dĺžka	56 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	168 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	75 Nm
Hmotnosť výrobku	452 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS