

Sieťová zástrčka NECL-S-L12W5-C2-Q10

číslo dielca: 8166792

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-111
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Oddelenie vydávajúce certifikát	UL E474609
Typ upevnenia	Priskrutkovaním
Výstup kábla	Uhlová
Poznámka k výstupu kábla	prestavitelné o 72°
Hmotnosť výrobku	45,69 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Napájanie
Elektrický prípoj 1, tvar	okružly
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	M12x1, kódovanie L podľa EN 61076-2-111
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	5
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 63 V
Menovité prevádzkové napätie DC	63 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	16 A
Nárazová pevnosť	1,5 kV
Dovolený priemer kábla	8 - 13 mm pre elektrickú prípojku 1
Nominálny prierez vodiča	≤ 2,5 mm ²
Menovitý prierez vodiča (AWG)	AWG14
Poznámka k prierezu prípoja	max. 1,5 mm ² /AWG16 pri použití koncoviek
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-40 ... 105 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA
Materiál poistenia skrutiek	Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Materiál kontaktov zástrčky	Pozlátená medená zliatina