

# Plastová hadica PUN-H-SF-22X4,3-SW-25

číslo dielca: 8167914

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	22 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	110 mm
Vnútorný priemer	13,4 mm
Min. polomer ohybu	44 mm
Pokyn pre použitie	TPE-U Ether basiert
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,6 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 6 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 87 psi
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,3 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 13 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 188,5 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: prevádzkový tlak závisí od teploty, pozri diagram, max. 0,7 MPa pri 0 - 60 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Ohňový test materiálu	UL94 HB
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čiaštočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu.
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-35 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,302 kg/m
Pneumatická prípojka	Pre nástrčnú spojku s vonkajším priemerom 22 mm
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 54 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)