


Konštrukčná zostava pripojovacej dosky DADP-SP-G9-16-R

číslo dielca: 8173534

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	16
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-C1-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Trieda čistoty	ISO trieda 6
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Maximálna nárazová sila	200 N
Max. uťahovací krútiaci moment	0,8 Nm
Tolerancia uťahovacieho momentu	± 15 %
Hmotnosť výrobku	68 g
Typ upevnenia	Priame upevnenie pomocou závitů
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dorazov	vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnení	NBR
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál skrutiek	Oceľ