


Konštrukčná zostava pripojovacej dosky DADP-SP-G9-20-R

číslo dielca: 8173535

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	20
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-C1-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Trieda čistoty	ISO trieda 6
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Maximálna nárazová sila	300 N
Max. ťahovací krútiaci moment	1,5 Nm
Tolerancia ťahovacieho momentu	± 15 %
Hmotnosť výrobku	160 g
Typ upevnenia	Priame upevnenie pomocou závitů
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dorazov	vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnení	NBR
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál skrutiek	Oceľ