


# Jednotka úpravy vzduchu MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WP-F1A-B

číslo dielca: 8176530

Novinka

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Menovitý prietok odfuku 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3.600 l/min
Štandardný menovitý prietok	5.300 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Kompatibilita s esterovým olejom nie je daná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Teplota skladovania	-5 ... 50 °C
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	1.250 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s upevňovacím uholníkom s príslušenstvom Voliteľný:
Materiálový údaj	zhoda s RoHS