

# Ochrana odvetrania

## VABD-D3-L-GN14

číslo dielca: 8177960

FESTO



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia	-50 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	3,8 g
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné s vonkajším závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál odvetrávacej skrutky	HP PA 12