

Ochrana odvetrania

VABD-D3-L-GN12

číslo dielca: 8177961

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1,2 MPa
Pracovný tlak	0 ... 12 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia	-50 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	14 g
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné s vonkajším závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál odvetrávacej skrutky	HP PA 12