


Prírubový manometer PAGN-P-63-0.4M-G14-1-CPA

číslo dielca: 8178633
Novinka

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah zobrazenia	0 ... 0,4 MPa
Vyhovuje predpisu	EN 837-3
Nominálna veľkosť manometra	63
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,4 MPa
Pracovný tlak	0 ... 4 bar 0 ... 58 psi
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	1
Spôsob ochrany	IP43
Teplota skladovania	-40 ... 70 °C
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiály v kontakte s médium	Mosadz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiál telesa	ABS
Materiál okienka	SAN
Materiál upevňovací krúžok	Oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	120 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetylén žiadene kyslík
Stupnica	Jednoduchá mierka