


Prírubový manometer PAGN-P-63-0.6M-G14-1-CPA

číslo dielca: 8178634
Novinka

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--------------------------------------|
| Rozsah zobrazenia | 0 ... 0,6 MPa |
| Vyhovuje predpisu | EN 837-3 |
| Nominálna veľkosť manometra | 63 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Manometer s valcovou pružinou |
| Typ upevnenia | inštalácia do čelného panelu |
| Pracovné médium | Inertné plyny neutrálne kvapaliny |
| Pracovný tlak Mpa | 0 ... 0,6 MPa |
| Pracovný tlak | 0 ... 6 bar 0 ... 87 psi |
| faktor striedavého zaťaženia | 0,66 |
| Trieda presnosti rozmerov | 1 |
| Spôsob ochrany | IP43 |
| Teplota skladovania | -40 ... 70 °C |
| Teplota média | -20 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Poloha prípojky | zadná strana centrická |
| Pneumatická prípojka | G1/4 |
| Materiály v kontakte s médium | Mosadz |
| Materiál závitového čapu | Mosadz |
| Materiál telesa | ABS |
| Materiál okienka | SAN |
| Materiál upevňovací krúžok | Oceľ |
| Materiál skrutiek | Oceľ |
| Farba púzdra | čierny |
| Hmotnosť výrobku | 120 g |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | žiadene acetylén žiadene kyslík |
| Stupnica | Jednoduchá mierka |