

Brzdový odpor CACR-LE2-6-W60-V

číslo dielca: 8189339
Novinka

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	Voľná konvekcia vertikálny
Impulzná energia, brzdný odpor pri 380 V	2.000 Ws
Impulzná energia, brzdný odpor pri 780 V	2.000 Ws
Výkon pri 35% ED a 20°C	180 W
Menovitý výkon, brzdový odpor	60 W
Menovitý výkon, brzdný odpor 380 V	60 W
Menovitý výkon, brzdný odpor 780 V	60 W
Hodnota odporu	6 Ohm
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Max. povrchová teplota	250 °C
Note on surface temperature	Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165 °C
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia	-40 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	150 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiálový údaj	zhoda s RoHS