

Doska zretazenia VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

číslo dielca: 8191781
Novinka

FESTO

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	6 Nm
Hmotnosť výrobku	57,9 g
Typ upevnenia pripojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	für Cartridge 12 mm
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84	für Cartridge 12 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	PA - zosilnený
Materiál púzdra	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál svorky	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ