


Rozdeľovací blok FR-12-PK-3-B

číslo dielca: 8761

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Počet výstupov	12
Počet prívodov	1
Pneumatická prípojka 1	vnútorný závit G1/4
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 4 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok