


kruhový valec DGS-25- -PPV-S2

číslo dielca: 8819

Výbehový typ

FESTO

s obojstranným, nastaviteľným tlmením v konc. Polohách
Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.



Vzorové zobrazenie

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 1 ... 500 mm |
| priemer piesta | 25 mm |
| Tlmenie | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh |
| Rozpoznanie polohy | bez |
| Premenné | Priebežná piestna tyč |
| Pracovný tlak | 1 ... 12 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Dĺžka tlmenia | 16 mm |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 247 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 247 N |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |