

Ventil s kladkovou pákou



RO-3-1/4-B

číslo dielca: 8991

FESTO

v zákl.polohe zatvorený

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuua.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 otvorený monostabilný
Typ ovládania	mechanický
Štandardný menovitý prietok	600 l/min
Pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
Menovitá hodnota	7 mm
Druh riadenia	priamo
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Ovládacia sila	48 N
Hmotnosť výrobku	230 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok