

Klíbová hlavica SGS-M12

číslo dielca: 9257

FESTO

so šesťhrannou maticou, pre sféricky výkyvné upevnenie valca (zo strany piestnej tyče), podľa DIN ISO 8139.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	M12
podľa normy	ISO 12240-4
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	132 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál vonkajšieho krúžku	Mosadz
Materiál telesa	Pozinkovaná oceľ
Materiál vnútorného krúžku	Oceľ
Materiál matice	Pozinkovaná oceľ