

# Rýchlospojka - prechodka SCK-PK-6-KU

číslo dielca: 9389

FESTO

plastové vyhotovenie.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	5,3 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	Prechodka
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 145 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 8 mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 6mm s maticou
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 8 mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 6mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál matice	POM
Materiál spojky	POM