

Adaptér AD-G3/8-3/8NPT-I

číslo dielca: 9397

FESTO

Jedna strana s vnútorným závitom, druhá strana s vonkajším závitom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	11,5 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 1	25 Nm
Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 2	22 Nm
Menovitý uťahovací moment	38,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	25,3 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G3/8
Pneumatická prípojka 2	Vnútorný závit 3/8 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	PVC
Materiál telesa	Pozinkovaná oceľ