

# Guľový ventil QH-1/2

číslo dielca: 9543

FESTO

Ručný mosadzný guľový ventil s ISO 228 závitom.  
Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota   |
|------------------------------------|---|
| Funkcia ventilu                    | 2/2 bistabilný  |
| Pneumatická prípojka 1             | G1/2  |
| Pneumatická prípojka 2             | G1/2  |
| Typ ovládania                      | manuálny  |
| Typ upevnenia                      | zabudovanie vedenia   |
| Štandardný menovitý prietok        | 11.500 l/min  |
| Menovitá hodnota                   | 15 mm   |
| Materiál telesa                    | Mosadz  |
| Princíp tesnenia                   | mäkký   |
| montážna poloha                    | ľubovoľný   |
| Vyhovuje predpisu                  | ISO 228-1   |
| Konštrukčné vyhotovenie            | guľový kohút  |
| Menovitý tlak procesného ventilu   | 40  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou  |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Médium                             | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:-]<br>Inertné plyny<br>Voda - nie vodná para<br>neutrálne kvapaliny<br>ďalšie médiá na požiadanie |
| Teplota média                      | -20 ... 150 °C  |
| Hmotnosť výrobku                   | 340 g   |
| Materiál tesnení                   | FPM<br>PTFE   |
| Materiál gule                      | Mosadz, pochrómovaná  |
| Materiál hriadeľa                  | Mosadz  |