

# Guľový ventil QH-3/4

číslo dielca: 9544

FESTO

Ručný mosadzný guľový ventil s ISO 228 závitom.  
Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2/2 bistabilný
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 2	G3/4
Typ ovládania	manuálny
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Štandardný menovitý prietok	21.000 l/min
Menovitá hodnota	20 mm
Materiál telesa	Mosadz
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	ISO 228-1
Konštrukčné vyhotovenie	guľový kohút
Menovitý tlak procesného ventilu	30
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny Voda - nie vodná para neutrálne kvapaliny ďalšie médiá na požiadanie
Teplota média	-20 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	610 g
Materiál tesnení	FPM PTFE
Materiál gule	Mosadz, pochrómovaná
Materiál hriadeľa	Mosadz