

Adaptér AD-1/4NPT-G1/4-I

číslo dielca: 9625

FESTO

Jedna strana s vnútorným závitom, druhá strana s vonkajším závitom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|------------------------------|
| Menovitá hodnota | 7,95 mm |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 1 | 12 Nm |
| Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 2 | 11 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 21 g |
| Pneumatická prípojka 1 | Pripojovací závit 1/4 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | vnútorný závit G1/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | PVC |
| Materiál telesa | Pozinkovaná oceľ |