


Adaptér AD-3/8NPT-G3/8-I

číslo dielca: 9626

FESTO

Jedna strana s vnútorným závitom, druhá strana s vonkajším závitom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	11,5 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 1	22 Nm
Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 2	25 Nm
Hmotnosť výrobku	25,98 g
Pneumatická prípojka 1	Prípojovací závit 3/8 NPT
Pneumatická prípojka 2	vnútorný závit G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	PVC
Materiál telesa	Pozinkovaná oceľ