

# Dvojitá vsuvka E-G3/8-3/8NPT

číslo dielca: 9632

FESTO

s 2 tesniacimi krúžkami.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	11,5 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 1	25 Nm
Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 2	22 Nm
Menovitý uťahovací moment	38,5 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	25,5 g
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	3/8 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS