



Ventil krátkých impulzov VLK-3-PK-3

číslo dielca: 9639

FESTO

s pripájacou doskou 2n



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2,5 mm
Pracovný tlak	2,5 ... 8 bar
Štandardný menovitý prietok	90 l/min
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	170 g
Typ upevnenia	na montážnom ráme
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom