


# Rýchloodvzdušňovací ventil SE-1/4-B

číslo dielca: 9686

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Rýchle odvodušenie
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Menovitý prietok pri odvetrávaní 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	1.200 l/min
Menovitý prietok pri tlakovaní 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	960 l/min
Pracovný tlak	0,5 ... 10 bar
Teplota okolia	-20 ... 75 °C
Materiál telesa	Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Menovitá hodnota	7 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 75 °C
Hmotnosť výrobku	100 g
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiál tesnení	NBR