



Rýchloodvzdušňovací ventil SE-3/8-B

číslo dielca: 9687

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Rýchle odvodušenie
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Menovitý prietok pri odvetrávaní 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	2.760 l/min
Menovitý prietok pri tlakovaní 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	2.880 l/min
Pracovný tlak	0,2 ... 10 bar
Teplota okolia	-20 ... 75 °C
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Menovitá hodnota	11 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 75 °C
Hmotnosť výrobku	125 g
Pneumatická prípojka 3	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR