

Vtič s prikazom MCL-24DC/AC

Številka dela: 10000

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Masa izdelka	12 g
Električni priključek	Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 Vtič po DIN EN 175301-803
Imenska delovna napetost DC	24 V
Imenska obratovalna napetost AC	24 V
Omrežna frekvenca	0 ... 60 Hz
Dopustna nihanja napajanja	+/- 15 %
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	PA6 ojačan