


Omejilno tipalo prislona SDK-4-PK-3

Številka dela: 10033

FESTO

vklop s krogličo



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	mehanski
Normalni imenski pretok	16 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	Kroglični sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	0,6 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	ni reverzibilen
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 80 °C
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Sila vklopa	17 N
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Pnevmatični priključek 3	ni združen