


Dušilni ventil za izpuh GRE-1/8-NPT

Številka dela: 10057

FESTO

z integriranim glušnikom iz sintrane kovine za dušenje na določenih vrstah ventilov.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Ventil | Dušilnik-glušnik |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/8 NPT |
| Element za nastavljanje | Vijak z zarezo |
| Način pritrditve | za uvitje |
| Normalni pretok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 ... 520 l/min |
| Obratovalni tlak | 0 ... 10 bar |
| Temperatura okolice | -10 ... 70 °C |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 70 °C |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |