


Vtičnica NECU-M-B12G5-C2-PB

Številka dela: 1067905

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Masa izdelka	48,7 g
Električni priključek 1	Ravna vtičnica, M12x1, 5-polna, A kodirana, zaščiten
Kodiranje vtiča	B
Električni priključek 2	Vijačna objemka, zaščiten
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 125 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 125 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Odpornost na nihanje napetosti	1,5 kV
Lastnosti prenašanja	DIN EN 50173 / CAT 5
Dovoljen premer kabla	6 ... 8 mm
Presek priključka	0,14 ... 0,75 mm ²
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	cinkova tlačna litina nikljan
Material, vtični kontakti	Med (medenina) pozlačen