



Pnevmatični ventil

J-3-PK-3

Številka dela: 10772

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 bistabilen
Normalni imenski pretok	100 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	Drsnik bata
Imenska velikost	2,5 mm
Čas preklopa obraten	7 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	75 g
Način pritrditve	na priključni plošči na montažne okvirje s skoznjo izvrtino po izbiri:
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12	PK-3
Priključek pomožnega krmilnega zraka 14	PK-3
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 4	PK-3
Pnevmatični priključek 5	PK-3
Material, priključna plošča	Med (medenina) Ojačan PPS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Umetna masa cinkova tlačna litina