



Blažilnik YSR-16-20

Številka dela: 10868

FESTO

nastavljiv, z dolivanjem



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Gib	20 mm
Dušenje	nastavljiv trda karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	0,4 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	20 mm
Maks. udarna sila	1.600 N
Maks. poraba energije na gib	32 J
Maks. poraba energije na uro	130.000 J
Maks. preostala energija	0,16 J
Sila vračanja	20 N
Masa izdelka	240 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Jeklo cinkan
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo